


0000 00000 00 0000000 000 GTHY-Bu01 000 0000 SMS 00000 00000000000 00000000 0000000
 0000000 0000000 0000 0000000 0000

0000	0000 00000 GTHY-Bu01 000 0000 SMS 0000 000000 000000000000 000000000 00000000 00000000
0000 0000	0000000000 00000000 00000
00000000 0000 00000000000	spunbond + meltblown + spunbond [SMS]
00000	00000
00000 000000	00000000 00000
000000000	00000#
000000000 0000000	3.2M 0 00000 0000 0000 0000 000 000000
00000000 00 00000	- 00000000 0000000 00000000000 00000 0 0000 0000 - 00000 0000 0 0000000 0000000 0 00000 0 00000 00000000000 0000 - 0000 0 00000000 000000 0 00000 000 00000000 000 000000000 0000000 -
000000000	0 00000 0000000000-000000 0 000000 0000000 0 0000000 0000 .0000000 00000 :0000000 00000000 0000 0000 00000000000 000000 0 00000000 00000

0000 00000 00 0000000 000 GTHY-Bu01 000 0000 SMS 00000 00000000000 00000000 0000000
 00000 0000000 00000 0000000 0000



www.nonwovenproductsulipper.com



www.nonwovenproductsulipper.com



www.nonwovenproductsulipper.com

البولي برويلين SMS تنفس ماء GTHY-Bu01 التعبئة والتغليف المنتج والشحن من الصين المورد
سبونونديد أقمشة غير منسوجة لفات المواد الطبية



Packed in rolls,
with 2 " or 3 "
core inside,
strong poly
bags outside



transporting the goods
to the port



loaded in container

البولي بروبيلين سبونونديد أقمشة غير SMS تنفس ماء GTHY-Bu01 التعليمات من الصين المورد
منسوجة لفات الطبية رولز

Q1: ما هي المواصفات الفنية للمنتج؟	A1: المنتج هو بولي بروبيلين سبونونديد أقمشة غير SMS تنفس ماء GTHY-Bu01.
Q2: ما هي مواصفات التغليف؟	a2: 1 : 1000kg ton
Q3: ما هي مواصفات النقل والتخزين؟	a3: المنتج يجب أن يُخزن في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة والحرارة العالية. يجب أن يُنقل بحرص لتجنب التلف.
Q4: ما هي مواصفات الشحن والتوصيل؟	A4: المنتج يُشحن في حاويات بحجم 20' أو 40'.

<p>Q5: 00 0000 00 0000 00000 00000 000000 000000 00000 0000 0000 000000 0000</p>	<p>a5: 00000000 00000000 000000000000 0000000 00000 00 0000 000000000 00 0000000 00 00000000 0000 0000 0000 0000000 00000 .0000 00000 00000 00000000 00 0000000.</p>
<p>q6: 00000000 00000000 00 00000 00000000 000000000</p>	<p>a6: 0 000000 .00000000 0000 00000 000000000 000000 00000 0000 000000 0000 0 00000000 00 000000000000 00000 00 0000000 00000 .00000000 4-2 0000000 00 00000000 0000000 0000 000000000 0000 00000 0000.</p>
<p>0000 0000000 00000000 00 00 :7 0 00000000 00000000000 000000000 00000000000</p>	<p>a7: 00000000000 00000 00000000 00000 .0000000000 OEM. 0 00000000 00000000 00000000 0000 0 000000000.</p>
<p>0000 00000000 00000000 0000 :8 0 00000000</p>	<p>a8: 0000 .00000000000 00000000000 0000 00000 00 0000 00000 24 00000 00 00000 00 00000 00 000000000 00 0000 0000000000 00000 0 000000 0000 00000000 00000 00000000 0000 00000 00 00 000000 0000000 000000000 00000 0000 00 0000000 0000000000000 00000000 00000 0000.</p>